

# Conduit a presión a mordaza para conducto



## CARACTERÍSTICAS

Ideal como espaciador entre conduits del mismo o de diferente tamaño

No se requieren herramientas para la instalación

El conduit superior debe usarse solo para soporte, no para canalización

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour


**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior 1 (OD1) | Diámetro exterior 2 (OD2) | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8P12P              | 171230             | 18 - 22 mm                | 22 - 30 mm                | 110N                      |
| 12P16P             | 171260             | 22 - 30 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |
| 12P12P             | 171250             | 22 - 30 mm                | 22 - 30 mm                | 110N                      |
| 8P8P               | 171220             | 18 - 22 mm                | 18 - 22 mm                | 110N                      |
| 8P16P              | 171240             | 18 - 22 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior 1 (OD1) | Diámetro exterior 2 (OD2) | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16P16P             | 171270             | 30 - 35 mm                | 30 - 35 mm                | 110N                      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

