

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Material: Acero; Spring Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HP24SM	181098	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP24SM	181197	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP24SM	181099	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HP24SM	181207	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HP24SM	181208	100mm	9987mm ²	330	220	140
CAT16HP58SM	181151	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP58SM	181198	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP58SM	181154	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HP58SM	181157	75mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HP58SM	181161	100mm	9987mm ²	330	220	140
CAT16HP912SM	181152	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP912SM	181199	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP912SM	181155	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT48HP912SM	181158	75mm	5974mm ²	200	150	80

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT64HP912SM	181162	100mm	9987mm²	330	220	140

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HP24SM	181098	3 – 8mm	270N
CAT21HP24SM	181197	3 – 8mm	270N
CAT32HP24SM	181099	3 – 8mm	270N
CAT48HP24SM	181207	3 – 8mm	270N
CAT64HP24SM	181208	3 – 8mm	270N
CAT16HP58SM	181151	8 – 14mm	270N
CAT21HP58SM	181198	8 – 14mm	270N
CAT32HP58SM	181154	8 – 14mm	270N
CAT48HP58SM	181157	8 – 14mm	270N
CAT64HP58SM	181161	8 – 14mm	270N
CAT16HP912SM	181152	14 – 20mm	270N
CAT21HP912SM	181199	14 – 20mm	270N
CAT32HP912SM	181155	14 – 20mm	270N
CAT48HP912SM	181158	14 – 20mm	270N
CAT64HP912SM	181162	14 – 20mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.