





Placa de conexión a tierra de cobre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie amplia para disipar corriente a tierra

Disponible en una variedad de tamaños y configuraciones de latiguillo

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Anchura	Longitud	Conexión tipo pigtail	Longitud de pigtail	Tamaño del conductor
GPECNHM096	Desnudo	914 mm	2438mm	Ninguna		
GPECCAM036	Desnudo	914 mm	914mm	Ninguna		
GPECEAJ0241 G024	Desnudo	457 mm	610mm	Fin	610mm	#6 Sólido

Número de catálogo	Acabado	Anchura	Longitud	Conexión tipo pigtail	Longitud de pigtail	Tamaño del conductor
GPECEAK0241 G024	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	610mm	#6 Sólido
GPECEAK0241 H024	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	610mm	#6 varado
GPECNAJ018	Desnudo	457 mm	457mm	Ninguna		
GPECNAK024	Desnudo	610 mm	610mm	Ninguna		
GPECCBJ0181T 060	Desnudo	457 mm	457mm	Continuo	1524mm	#2 Sólido
GPECEBH0121 V024	Desnudo	305 mm	305mm	Fin	610mm	#2 varado
GPECEBH0241 K024	Desnudo	305 mm	610mm	Fin	610mm	#4 Sólido
GPECEBQ0171 G120	Desnudo	432 mm	432mm	Fin	3048mm	#6 Sólido
GPECNBH012	Desnudo	305 mm	305mm	Ninguna		
GPECNBH024	Desnudo	305 mm	610mm	Ninguna		
GPECCDK0241 L024	Desnudo	610 mm	610mm	Continuo	610mm	#4 varado
GPECCDM0361 T10T	Estañado	914 mm	914mm	Continuo	254mm	#2 Sólido
GPECEDK0241L 024	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	610mm	#4 varado
GPECEDK0242 Q036	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	914mm	4/0 varados

Número de catálogo	Acabado	Anchura	Longitud	Conexión tipo pigtail	Longitud de pigtail	Tamaño del conductor
GPECNDF006	Desnudo	152 mm	152mm	Ninguna		
GPECNDH024	Desnudo	305 mm	610mm	Ninguna		
GPECNDK024T	Estañado	610 mm	610mm	Ninguna		
GPECNDM036T	Estañado	914 mm	914mm	Ninguna		
GPECCEK0242 C036	Desnudo	610 mm	610mm	Continuo	914mm	1/0 varados
GPECEEK0241T 024	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	610mm	#2 Sólido
GPECEEK0242 Q008	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	203mm	4/0 varados
GPECEEK0242 Q060	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	1524mm	4/0 varados
GPECEEK0242 Q120	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	3048mm	4/0 varados
GPECEEK0242 Q180	Desnudo	610 mm	610mm	Fin	4572mm	4/0 varados
GPECEEK0361T 024	Desnudo	610 mm	914mm	Fin	610mm	#2 Sólido
GPECNEB024	Desnudo	51 mm	610mm	Ninguna		
GPECNED004	Desnudo	102 mm	102mm	Ninguna		
GPECNED012	Desnudo	102 mm	305mm	Ninguna		
GPECNED014	Desnudo	102 mm	356mm	Ninguna		
GPECNED096	Desnudo	102 mm	2438mm	Ninguna		

Número de catálogo	Acabado	Anchura	Longitud	Conexión tipo pigtail	Longitud de pigtail	Tamaño del conductor
GPECNEG024	Desnudo	229 mm	610mm	Ninguna		
GPECNEH016	Desnudo	305 mm	406mm	Ninguna		
GPECNEK024	Desnudo	610 mm	610mm	Ninguna		
GPECNEM040	Desnudo	914 mm	1016mm	Ninguna		
GPECNFH033	Desnudo	305 mm	838mm	Ninguna		
GPECNFK024	Desnudo	610 mm	610mm	Ninguna		
GPECNGF012	Desnudo	152 mm	305mm	Ninguna		
GPECNGK024	Desnudo	610 mm	610mm	Ninguna		

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor
GPECNHM096	0.4 mm
GPECCAM036	0.79 mm
GPECEAJ0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241H024	0.79 mm
GPECNAJ018	0.79 mm
GPECNAK024	0.79 mm
GPECCBJ0181T060	1.59 mm
GPECEBH0121V024	1.59 mm

Número de catálogo	Espesor
GPECEBH0241K024	1.59 mm
GPECEBQ0171G120	1.59 mm
GPECNBH012	1.59 mm
GPECNBH024	1.59 mm
GPECCDK0241L024	3.18 mm
GPECCDM0361T10T	3.18 mm
GPECEDK0241L024	3.18 mm
GPECEDK0242Q036	3.18 mm
GPECNDF006	3.18 mm
GPECNDH024	3.18 mm
GPECNDK024T	3.18 mm
GPECNDM036T	3.18 mm
GPECCEK0242C036	6.35 mm
GPECEEK0241T024	6.35 mm
GPECEEK0242Q008	6.35 mm
GPECEEK0242Q060	6.35 mm
GPECEEK0242Q120	6.35 mm
GPECEEK0242Q180	6.35 mm

Número de catálogo	Espesor
GPECEEK0361T024	6.35 mm
GPECNEB024	6.35 mm
GPECNED004	6.35 mm
GPECNED012	6.35 mm
GPECNED014	6.35 mm
GPECNED096	6.35 mm
GPECNEG024	6.35 mm
GPECNEH016	6.35 mm
GPECNEK024	6.35 mm
GPECNEM040	6.35 mm
GPECNFH033	9.53 mm
GPECNFK024	9.53 mm
GPECNGF012	12.7 mm
GPECNGK024	12.7 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Electrodo de la placa para conexión a tierra	
C	Material	C: Cobre (C11000)
E	Conexión con latiguillo	C: Conexión continua (2 x "L J" CADWELD de ERICO) E: Extremo (estilo de conexión "L J" CADWELD de ERICO) N: Sin latiguillo
A	Código de espesor de placa (tolerancia de fábrica)	A: 1/32" (mín. para protección contra rayos, Cu) B: 1/16" (mín. para alimentación, Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4 in (mín. para alimentación, acero) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Código de ancho de la placa	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Código de longitud de la placa (pulgadas) (se requieren 3 dígitos)	
1L*	Tipo de cable para latiguillo (código de cable ERICO)	
024*	Longitud de latiguillo (pulgadas)	
(T)*	Estañado	

* Dejar en blanco si no existe

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE