

# Pararrayos, rosca métrica



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Puntos de terminación de descargas atmosféricas para usar con las bases del terminal aéreo

Incluye la tuerca para fijar la base del terminal aéreo

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Altura (H) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| LPAAR0510          | 711050             | Aluminio | M10                  | 11.11 mm     | 0.5 m      | 0.19 kg         |
| LPAAR0515          | 710020             | Aluminio | M16                  | 15.88 mm     | 0.5 m      | 0.27 kg         |
| LPAAR1010          | 711060             | Aluminio | M10                  | 11.11 mm     | 1 m        | 0.39 kg         |
| LPCAR1010          | 711100             | Cobre    | M10                  | 11.11 mm     | 1 m        | 1.1 kg          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                         | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Altura (H) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| LPCAR0510          | 711080             | Cobre                            | M10                  | 11.11 mm     | 0.5 m      | 0.48 kg         |
| LPCAR0515          | 711090             | Cobre                            | M16                  | 15 mm        | 0.5 m      | 0.73 kg         |
| LPAAR1015          | 711070             | Aluminio                         | M16                  | 15.88 mm     | 1 m        | 0.53 kg         |
| LPCAR1015          | 711110             | Cobre                            | M16                  | 15 mm        | 1 m        | 1.52 kg         |
| LPCAR2015          | 711010             | Cobre                            | M16                  | 15 mm        | 2 m        | 3.1 kg          |
| LPSSAR1015         | 711115             | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | M16                  | 15.88 mm     | 1 m        | 1.6 kg          |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | De conformidad con                   | Certificaciones                            |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| LPAAR0510          | 711050             |                                      |                                            |
| LPAAR0515          | 710020             |                                      | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPAAR1010          | 711060             |                                      |                                            |
| LPCAR1010          | 711100             | IEC® EN 62561-2                      | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPCAR0510          | 711080             | IEC® EN 62561-2                      | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPCAR0515          | 711090             | IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018 | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPAAR1015          | 711070             |                                      | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPCAR1015          | 711110             | IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018 | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPCAR2015          | 711010             | IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018 | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPSSAR1015         | 711115             |                                      | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE