



Adaptador hembra-hembra, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA2932F2F	Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2942F5F	Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2955F5F	Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2913F3F	Cobre		3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Anchura (W)
LPC2923F2F	Cobre		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC292L3F2F	Cobre		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2932F2F	Cobre		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2942F5F	Cobre		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2955F5F	Cobre		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC295L5F5F	Cobre	Estañado	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2923F2F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2932F2F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2942F5F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2955F5F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955F5F	0.02 kg	
LPC2913F3F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2923F2F	0.02 kg	
LPC292L3F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPC2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2955F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC295L5F5F	0.02 kg	
LPS2923F2F	0.02 kg	
LPS2932F2F	0.02 kg	
LPS2942F5F	0.02 kg	
LPS2955F5F	0.02 kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE