

# Soporte de correa de cable/punto a tubo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fija los terminales aéreos o conductores al tubo o a los pasamanos

## ESPECIFICACIONES


| Table 1/2          |          |          |                 |                        |           |                 |
|--------------------|----------|----------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Número de catálogo | Material | Acabado  | Diámetro (Ø)    | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Peso por unidad |
| LPA672             | Aluminio |          | 10.2 - 15.88 mm | 60.3 - 73.03 mm        | 31.75mm   | 0.05 kg         |
| LPA671             | Aluminio |          | 10.2 - 15.88 mm | 48.3 - 60.96 mm        | 31.75mm   | 0.05 kg         |
| LPC671             | Cobre    | Estañado | 10.2 - 15.88 mm | 48.3 - 60.96 mm        | 31.75mm   | 0.09 kg         |
| LPC672             | Cobre    | Estañado | 10.2 - 15.88 mm | 60.3 - 73.03 mm        | 31.75mm   | 0.12 kg         |
| LPC673             | Cobre    | Estañado | 10.2 - 15.88 mm | 88.9 - 101.6 mm        | 31.75mm   | 0.17 kg         |

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Diámetro (Ø)    | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Peso por unidad |
|--------------------|----------|----------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
| LPA673             | Aluminio |          | 10.2 - 15.88 mm | 88.9 - 101.6 mm        | 31.75mm   | 0.17 kg         |
| LPC674             | Cobre    | Estañado | 10.2 - 15.88 mm | 114.3 - 127 mm         | 31.75mm   | 0.23 kg         |
| LPA674             | Aluminio |          | 10.2 - 15.88 mm | 114.3 - 127 mm         | 31.75mm   | 0.23 kg         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Certificaciones                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| LPA672             |                                            |
| LPA671             |                                            |
| LPC671             | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC672             | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPC673             | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPA673             |                                            |
| LPC674             | E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC |
| LPA674             |                                            |

## DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.