

# Sistema PEN desconectable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Producto dedicado que permite la separación de PEN a PE+N

Solución única para redes TN-C/TN-S

Sistema con desconexión segura

Identificación clara

Evita los errores de medición

Evita los errores de reconexión

Se incluyen etiquetas adhesivas de protección en 12 idiomas

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2



| Número de catálogo | Número de artículo | De conformidad con            | Corriente nominal máxima, IEC | Tamaño de rosca (TS) | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PEN-D100           | 568805             | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1 | 250A                          | M8                   | 20 mm                | 5 mm                |

| Número de catálogo | Número de artículo | Deconformidad con             | Corriente nominal máxima, IEC | Tamaño de rosca (TS) | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PEN-D75            | 568800             | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439,1 | 125A                          | M6                   | 15 mm                | 5 mm                |
| PEN-D300           | 568810             | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439,1 | 630A                          | M10                  | 30 mm                | 10 mm               |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | A      | B        |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|--------|----------|
| PEN-D100           | 568805             | 68.2mm    | 170 mm     | 128 mm      | 100 mm | 112.5 mm |
| PEN-D75            | 568800             | 68.2mm    | 120 mm     | 96 mm       | 100 mm | 75 mm    |
| PEN-D300           | 568810             | 78.2mm    | 170 mm     | 128 mm      | 100 mm | 112.5 mm |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.