


# Mordaza para barras colectoras de alta corriente HCBC



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conecta la barra colectora de cobre a otra barra colectora de cobre, nVent ERIFLEX Flexibar o derivación de potencia

Hecho con materiales no magnéticos para conexión de alta corriente entre nVent ERIFLEX Flexibar y barras colectoras rígidas, por ejemplo, terminales de transformadores

El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea

Se instala fácil y rápidamente

Ideal para modificaciones en el lugar

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Capacidad de sujeción:** 40mm

**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Ancho del conductor | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|

|         |        |        |      |       |        |      |
|---------|--------|--------|------|-------|--------|------|
| HCBC80  | 553100 | 80 mm  | 20mm | 43 mm | 140 mm | 4 mm |
| HCBC120 | 553120 | 120 mm | 20mm | 43 mm | 180 mm | 4 mm |
| HCBC100 | 553110 | 100 mm | 20mm | 43 mm | 160 mm | 4 mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Par de apriete (TQ) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| HCBC80             | 553100             | 100 N·m             | 0.84 kg         |
| HCBC120            | 553120             | 100 N·m             | 1 kg            |
| HCBC100            | 553110             | 100 N·m             | 0.92 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utilice dos mordazas para lograr una presión de contacto óptima.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**