

T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill



The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBW6555HA	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556HA	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557HA	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBW6558HA	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	178 mm
RBW6559HA	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510HA	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511HA	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514HA	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518HA	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm	279 mm


Table 2/2			
Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Peso por unidad
RBW6555HA	76 mm	20mm	0.68 kg
RBW6556HA	89 mm	20mm	0.86 kg
RBW6557HA	89 mm	20mm	0.95 kg
RBW6558HA	89 mm	20mm	1.36 kg
RBW6559HA	89 mm	20mm	1.6 kg
RBW65510HA	95 mm	26mm	1.81 kg
RBW65511HA	102 mm	26mm	2.54 kg
RBW65514HA	114 mm	26mm	4.04 kg
RBW65518HA	140 mm	26mm	7.94 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE