

Enfriador industrial, TAL



El enfriador de agua industrial ofrece precisión y fiabilidad en un diseño modular con salidas a partir de 2300 W. Con salidas de 900 W a hasta 134 kW. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE; UKCA

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Límites de funcionamiento a temperatura ambiente: De +15 °C a +45 °C

Nivel de presión acústica (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

"Conexiones de ENTRADA/SALIDA de líquido (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2"1/2"

Capacidad del depósito de almacenamiento (l): 50 | 130 | 200 | 300

Tipo de bomba: Periférica | centrífuga

Tensión de alimentación secundaria (V): 230 V CA | 24 V CA

Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A

Precisión de temperatura (K): +/-2

Tipo de líquido: Agua

Intervalo de temperatura de líquido ajustable: De +8 °C a +25 °C.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TAL24	2300W	2700W	Agua	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Agua	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TAL46	4550W	4550W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Los artículos se pueden personalizar, póngase en contacto con nVent para hacerlo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE