


# Doble zócalo de prueba, Ø 2 mm



Dobles tomas de prueba para el montaje de los planos 1 y 2, tipo corto y largo.

La temperatura de soldadura solo debe aplicarse durante un máximo de 5 segundos. El cuerpo de plástico debe protegerse de la onda de soldadura cuando se suelda la onda.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Zócalos de prueba dobles para Front Element System

Short shape for mounting plane 1

## ESPECIFICACIONES

**Diámetro:** 2mm  
**Tipo de producto:** Socket

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo                      | Cantidad del paquete | Tensión CA | Corriente máxima | Tensión de prueba a 50 Hz | Temperatura ambiente |
|--------------------|---------------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 69004-089          | Largo, Plano de montaje 1 | 1                    | 30V        | 1A               | 1kV                       | -25 to 70°C          |
| 69004-131          | Corto, Plano de montaje 1 | 1                    | 30V        | 1A               | 1kV                       | -25 to 70°C          |
| 69004-090          | Largo, Plano de montaje 2 | 10                   | 30V        | 1A               | 1kV                       | -25 to 70°C          |

Table 2/2

| Número de catálogo | Temperatura de soldadura | Grado de inflamabilidad | Envío rápido |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|

|           |       |           |    |
|-----------|-------|-----------|----|
| 69004-089 | 260°C | UL® 94V-0 | No |
| 69004-131 | 260°C | UL® 94V-0 | No |
| 69004-090 | 260°C | UL® 94V-0 | No |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dimensiones de los pines de conexión: 0,3 x 0,6 mm.

Agujero de perforación del panel frontal requerido: Ø 4 mm.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**