

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel

Servicios públicos de energía



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Perforation degree 58%

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Profundidad	Package Quantity	Product Family	Product Type	Rack Width	Tipo
24568-036	277.75 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado
24568-012	295 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado
24568-008	235 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado

Número de catálogo	Profundidad	Package Quantity	Product Family	Product Type	Rack Width	Tipo
24568-032	275 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado
24568-004	175 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado
24568-016	295 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado
24568-020	355 mm	1	EuropacPRO	Cubrejunta	84 HP	Perforado

Table 2/2

Número de catálogo	Works With	Unidades en el empaque	Par de Torsión
24568-036	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-012	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-008	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-032	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-004	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-016	Subracks	Par	2.1 N·m
24568-020	Subracks	Par	2.1 N·m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE