

# Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST



## FONCTIONS

Le réglage en hauteur permet une navigation efficace du tuyau, du conduit, de la gaine de ventilation et du chemin de câbles autour des obstacles

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

## SPÉCIFICATIONS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 3:1               |
| <b>Finition:</b>                               | Galvanisé à chaud |
| <b>Température:</b>                            | -45 to 65 °C      |

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Matériau                                 | Longueur 1 (L1) | Longueur 2 (L2) | Hauteur (H)  | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| PSA10CH13           | 360468            | Polyethylene,<br>Polypropylene,<br>Acier | 254 mm          | 317.5 mm        | 152 - 330 mm | 203 mm      |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                                 | Longueur 1(L1) | Longueur 2(L2) | Hauteur (H)  | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| PSA16AH18           | 360469            | Polyéthylène,<br>Polypropylène,<br>Acier | 406 mm         | 483 mm         | 178 - 457 mm | 203 mm      |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Surface              | Poids unitaire | Charge statique |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| PSA10CH13           | 360468            | 59355mm <sup>2</sup> | 2 kg           | 4450N           |
| PSA16AH18           | 360469            | 91613mm <sup>2</sup> | 3 kg           | 6670N           |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

