

# PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

## Data Solutions

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

### ESPECIFICACIONES

Table 1/6

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo            | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente          | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| EN6325             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (20) C13, (4) C19                  | 24                           | Negro |
| EN6329             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (24) C13, (8) C19                  | 32                           | Negro |
| EN6350             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21 | 40                           | Negro |

| Número de catálogo | Familia de productos | Tipo            | Tipo de producto | Tipo de tomade corriente                         | Número de tomas de corriente | Color |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| EN6380             | Enlogic              | PDU inteligente | Socket Strip     | (16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21 | 32                           | Negro |

Table 2/6

| Número de catálogo | Disyuntor            | Tomas conmutadas | Cantidad de disyuntores | Clasificación de potencia | Ubicación del cable de entrada | Tensión de entrada |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| EN6325             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EN6329             | 16 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EN6350             | 20 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | Alimentación superior          | 200 – 240V         |
| EN6380             | 20 A, 1 polo, Hy-Mag | Sí               | 2                       | 7,4 kVA                   | Alimentación superior          | 200 – 240V         |

Table 3/6

| Número de catálogo | Fase | Capacidad de interrupción | Potencia de entrada máxima | Tensión nominal | Interruptor de encendido/apagado incluido | Tensión de salida |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| EN6325             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN6329             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN6350             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |
| EN6380             | 1 PH | 5kAIC                     | 7,44 kVA                   | 230V            | Sí                                        | 230VAC            |

Table 4/6

| Número de catálogo | Amperaje (amperaje reducido) | Tipo de enchufe        | Unidades de rack | Cable de entrada extraíble | Tipo de medición | Material |
|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| EN6325             | 32 A                         | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Outlet           | Acero    |
| EN6329             | 32 A                         | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Outlet           | Acero    |

| Número de catálogo | Amperaje (amperaje reducido) | Tipo de enchufe        | Unidades de rack | Cable de entrada extraíble | Tipo de medición | Material |
|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| EN6350             | 32 A                         | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Outlet           | Acero    |
| EN6380             | 32 A                         | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U               | No                         | Outlet           | Acero    |

Table 5/6

| Número de catálogo | Acabado          | Altura | Anchura | Fondo | Peso   | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------|
| EN6325             | Polvo recubierto | 1780mm | 52mm    | 53mm  | 9kg    | 1                    |
| EN6329             | Polvo recubierto | 1780mm | 52mm    | 53mm  | 9.44kg | 1                    |
| EN6350             | Polvo recubierto | 1490mm | 56mm    | 75mm  | 9.22kg | 1                    |
| EN6380             | Polvo recubierto | 1490mm | 56mm    | 75mm  |        | 1                    |

Table 6/6

| Número de catálogo | Longitud del cable de entrada |
|--------------------|-------------------------------|
| EN6325             | 3m                            |
| EN6329             | 3m                            |
| EN6350             | 3m                            |
| EN6380             | 3m                            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.