


# Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)

## Data Solutions



Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical en la dirección. Están hechas de acero tubular de 1-1/2 pulgadas x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado. Los travesaños se sueldan en el interior (doblados interiores) o en el exterior (doblados exteriores) de la sección. Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes. También están diseñados para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

### CARACTERÍSTICAS

Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical de dirección.

Están hechos de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado.

Los travesaños se sueldan en el interior (curvas interiores) o en el exterior (curvas exteriores) de la sección.

Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes.

También están diseñados para cables de categoría 5e, 6, 6A y de fibra óptica.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| LIB12BLK           | 10053              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LIB12G             | 10052              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LIB12GZ            | 10054              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LIB12W             | 29918              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| LIB15BLK           | 29987              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LIB15W             | 29988              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LIB18BLK           | 10056              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LIB18G             | 10055              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LIB18GZ            | 10057              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LIB18W             | 29922              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LIB24BLK           | 17337              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LIB24W             | 29924              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LIB6BLK            | 10047              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LIB6G              | 10046              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LIB6GZ             | 10048              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LIB6W              | 29916              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LOB12BLK           | 10038              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LOB12G             | 10037              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LOB12GZ            | 10042              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LOB12W             | 29921              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LOB15BLK           | 29985              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LOB15W             | 29986              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| LOB18BLK           | 10044              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LOB18G             | 10043              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LOB18GZ            | 10045              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LOB18W             | 29923              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LOB24BLK           | 17336              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LOB24W             | 29925              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |
| LOB6BLK            | 10035              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.52mm  |
| LOB6G              | 10034              | Acero suave | Polvo recubierto | Gris      | ANSI 61         | 1.52mm  |
| LOB6GZ             | 10036              | Acero suave | Zinc plateado    |           |                 | 1.52mm  |
| LOB6W              | 29917              | Acero suave | Polvo recubierto | Blanco    |                 | 1.52mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de curvatura vertical |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| LIB12BLK           | 10053              | En el interior             |
| LIB12G             | 10052              | En el interior             |
| LIB12GZ            | 10054              | En el interior             |
| LIB12W             | 29918              | En el interior             |
| LIB15BLK           | 29987              | En el interior             |
| LIB15W             | 29988              | En el interior             |
| LIB18BLK           | 10056              | En el interior             |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de curvatura vertical |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| LIB18G             | 10055              | En el interior             |
| LIB18GZ            | 10057              | En el interior             |
| LIB18W             | 29922              | En el interior             |
| LIB24BLK           | 17337              | En el interior             |
| LIB24W             | 29924              | En el interior             |
| LIB6BLK            | 10047              | En el interior             |
| LIB6G              | 10046              | En el interior             |
| LIB6GZ             | 10048              | En el interior             |
| LIB6W              | 29916              | En el interior             |
| LOB12BLK           | 10038              | Afuera                     |
| LOB12G             | 10037              | Afuera                     |
| LOB12GZ            | 10042              | Afuera                     |
| LOB12W             | 29921              | Afuera                     |
| LOB15BLK           | 29985              | Afuera                     |
| LOB15W             | 29986              | Afuera                     |
| LOB18BLK           | 10044              | Afuera                     |
| LOB18G             | 10043              | Afuera                     |
| LOB18GZ            | 10045              | Afuera                     |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de curvatura vertical |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| LOB18W             | 29923              | Afuera                     |
| LOB24BLK           | 17336              | Afuera                     |
| LOB24W             | 29925              | Afuera                     |
| LOB6BLK            | 10035              | Afuera                     |
| LOB6G              | 10034              | Afuera                     |
| LOB6GZ             | 10036              | Afuera                     |
| LOB6W              | 29917              | Afuera                     |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**