

# Puente de conexión a tierra B161/B164, cuatro postes



## CARACTERÍSTICAS

Diseño de larga duración

Baja resistencia e impedancia del suelo

Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior

Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable

Fácil de instalar como un puente de conexión a tierra prefabricado en cuanto se suelda el CADWELD de ERICO a un trozo de conductor

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Anchura 1 (W1) | Anchura 2 (W2) | Fondo 1 (D1) | Fondo 2 (D2) |
|--------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| B16412A            | 166060             | Cobre    | 44.5 mm        | 85 mm          | 44.5mm       | 85mm         |
| B1642Q             |                    | Latón    | 44.45 mm       | 82.55 mm       | 44.45mm      | 82.55mm      |
| B1612Q             |                    | Latón    | 31.75 mm       | 63.5 mm        | 25.4mm       | 57.2mm       |
| B16110B            | 166030             | Cobre    | 30 mm          | 65 mm          | 30mm         | 65mm         |
| B1643Q             |                    | Latón    | 44.45 mm       | 82.55 mm       | 44.45mm      | 82.55mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Anchura 1 (W1) | Anchura 2 (W2) | Fondo 1 (D1) | Fondo 2 (D2) |
|--------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| B1613Q             |                    | Latón    | 31.75 mm       | 63.5 mm        | 25.4mm       | 57.2mm       |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Diámetro (Ø) | Tamaño de rosca (TS) |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------|
| B16412A            | 166060             | 70 mm      | 10.7 mm      | M12                  |
| B1642Q             |                    | 76.2 mm    | 13.46 mm     | 1/2" UNC             |
| B1612Q             |                    | 76.2 mm    | 13.46 mm     | 3/8" UNC             |
| B16110B            | 166030             | 42 mm      | 14 mm        | M10                  |
| B1643Q             |                    | 76.2 mm    | 20.96 mm     | 1/2" UNC             |
| B1613Q             |                    | 76.2 mm    | 20.96 mm     | 3/8" UNC             |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los montajes requieren conductores y conexiones nVent ERICO Cadweld, que deben pedirse por separado.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.