

Manguito del conductor



CARACTERÍSTICAS

Se usa para adaptar una gama limitada de cables de menor tamaño a un molde de mayor tamaño nVent ERICO Cadweld

Provee resistencia y estabilidad en conductores de cobre finamente trenzados

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
S4291F		Estañado	Recto	9.53mm	0.38 mm	4.27 mm
S4291J		Estañado	Recto	9.53mm	0.38 mm	5.38 mm
S4291N12		Estañado	Recto	19.05mm	0.38 mm	6.81 mm
S4291W		Estañado	Recto	11.11mm	0.38 mm	8.53 mm
S4291W12		Estañado	Recto	19.05mm	0.38 mm	8.53 mm
S4292A		Estañado	Recto	12.7mm	0.38 mm	9.65 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
S4292E		Estañado	Recto	12.7mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F1C12		Estañado	Acampanado	19.05mm	0.38 mm	3.4 mm
S429F1F		Estañado	Acampanado	9.53mm	0.38 mm	4.27 mm
S429F1J		Estañado	Acampanado	9.53mm	0.38 mm	5.38 mm
S429F1N		Estañado	Acampanado	11.11mm	0.38 mm	6.81 mm
S429F1N12		Estañado	Acampanado	19.05mm	0.38 mm	6.81 mm
S429F1S		Estañado	Acampanado	11.11mm	0.38 mm	7.62 mm
S429F1W		Estañado	Acampanado	11.11mm	0.38 mm	8.53 mm
S429F1W12		Estañado	Acampanado	19.05mm	0.38 mm	8.53 mm
S429F2A		Estañado	Acampanado	12.7mm	0.38 mm	9.65 mm
S429F2A12		Estañado	Acampanado	19.05mm	0.38 mm	9.65 mm
S429F2E		Estañado	Acampanado	12.7mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F2E16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.38 mm	10.87 mm
S429F3M12		Estañado	Acampanado	19.05mm	0.38 mm	6.15 mm
S4292J		Estañado	Recto	12.7mm	0.51 mm	12.19 mm
S4292J16		Estañado	Recto	25.4mm	0.51 mm	12.19 mm
S4292N		Estañado	Recto	14.29mm	0.51 mm	13.72 mm
S4292S		Estañado	Recto	14.29mm	0.51 mm	15.37 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
S4293F		Estañado	Recto	17.46mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F2J		Estañado	Acampanado	12.7mm	0.51 mm	12.19 mm
S429F2J16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	12.19 mm
S429F2N		Estañado	Acampanado	14.29mm	0.51 mm	13.72 mm
S429F2N16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
S429F2S		Estañado	Acampanado	14.29mm	0.51 mm	15.37 mm
S429F2S16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	15.37 mm
S429F2W16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	16.71 mm
S429F3F		Estañado	Acampanado	17.46mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F3F16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	19.81 mm
S429F4C16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	11.84 mm
S429F4K16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	16.92 mm
S429F4M16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	19.02 mm
S429F4P16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.51 mm	20.29 mm
B112		Estañado	Recto	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
B1331H		Estañado	Recto	25.4mm	0.64 mm	2.69 mm
B1331K		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
B1331L		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	4.32 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
B1331V		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	6.1 mm
B1331Y		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	6.73 mm
B1332C		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	7.92 - 792 mm
B1332G		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
B1332L		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
B1332Q		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	10.92 mm
PBS24F		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S01		Estañado	Biselado	25.4mm	0.79 mm	14.25 mm
S01F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	14.25 mm
S02F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	15.52 mm
S03F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	11.56 mm
S05F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
S06F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	12.19 mm
S07		Estañado	Biselado	25.4mm	0.79 mm	17.04 mm
S07F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	17.04 mm
S09F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	8.33 mm
S17F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
S20F		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	6.1 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
S429F3K16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.64 mm	21.13 mm
S429F3N16		Estañado	Acampanado	25.4mm	0.64 mm	22.4 mm
S429F3S20		Estañado	Acampanado	31.75mm	0.64 mm	23.62 mm
S429F4T20		Estañado	Acampanado	31.75mm	0.64 mm	24.94 mm
SBS09C		Estañado	Biselado	25.4mm	0.79 mm	8.33 mm
SBS10		Estañado	Recto	25.4mm	0.79 mm	4.32 mm
SBS11C		Estañado	Biselado	20.64mm	0.79 mm	5.38 mm
SBS12C		Estañado	Biselado	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
SBS13C		Estañado	Biselado	38.1mm	0.79 mm	5.38 mm
H101	180140		Recto	26mm	1 mm	6 mm
H102	180170		Recto	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H102F	180390		Acampanado	26mm	1.05 mm	4.3 mm
H105	180230		Recto	23.5mm	1 mm	3 mm
H106AF	180260		Acampanado	35mm	1 mm	15 mm
H106F	180250		Acampanado	26mm	1 mm	15 mm
H113F	180360		Acampanado	26mm	1 mm	8 mm
H117	180430		Recto	25mm	1 mm	7 mm
H11F	180320		Acampanado	26mm	1 mm	13 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
S429F4N24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	29.34 mm
S429F4X24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	27.28 mm
S429F5A24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	33.83 mm
S429F5B24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	28.8 mm
S429F5E24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	31.09 mm
S429F5F24		Estañado	Acampanado	38.1mm	0.89 mm	34.93 mm
H103	180180		Recto	25mm	1.2 mm	5.3 mm
S429FY922		Estañado	Acampanado	34.93mm	1.98 mm	21.16 mm
180380	180380	Estañado	Acampanado	25mm	2.4 mm	5.3 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE