

Adaptador giratorio hembra-macho, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado

El adaptador macho incluye una contratuerca para permitir el posicionamiento.

ESPECIFICACIONES


Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud 1 (L1)
LPA2832F2M		Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPA2842F5M		Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPA2845F2M		Aluminio		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPA2855F5M		Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud 1 (L1)
LPS2832F2M		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2845F2M		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2855F5M		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2813F3M	701974	Cobre		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC281L3F3M		Cobre	Estañado	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2822F3M		Cobre		1/2" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2823F2M		Cobre		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2832F2M		Cobre		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2842F5M		Cobre		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2845F2M		Cobre		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2855F5M		Cobre		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA2832F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2842F5M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2845F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA2855F5M		69.85 mm	0.07 kg	
LPS2832F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2845F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2855F5M		69.85 mm	0.22 kg	
LPC2813F3M	701974	69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC281L3F3M		69.85 mm	0.23 kg	
LPC2822F3M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2823F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2832F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2842F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2845F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2855F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.