

# Conductor terminado nVent ERICO Ericore



## CARACTERÍSTICAS

Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar el voltaje acumulado debido a los impulsos del rayo

Las varias capas aisladas del conductor reducen los destellos secundarios potenciales.

La terminación superior proporciona una conexión aislada desde el terminal hasta nVent ERICO Ericore para realizar una transición adecuada del impacto del rayo

Requiere de un kit de terminación inferior

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE088T        | 88m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE090T        | 90m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE091T        | 91m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE092T        | 92m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE095T        | 95m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE097T        | 97m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE098T        | 98m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE100T        | 100m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE101T        | 101m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE102T        | 102m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE104T        | 104m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE105T        | 105m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE106T        | 106m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE107T        | 107m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE110T        | 110m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE112T        | 112m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE115T        | 115m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE120T        | 120m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE122T        | 122m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE125T        | 125m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE136T        | 136m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE150T        | 150m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE155T        | 155m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE168T        | 168m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE200T        | 200m         | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE001T        | 1m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE003T        | 3m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE005T        | 5m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE006T        | 6m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE007T        | 7m           | 0.75 nF      | 50mm <sup>2</sup>   | 36 mm        |
| ERICORE008T        | 8m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE009T        | 9m           | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE010T        | 10m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE011T        | 11m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE012T        | 12m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE013T        | 13m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE014T        | 14m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE015T        | 15m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE016T        | 16m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE017T        | 17m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE018T        | 18m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE019T        | 19m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE020T        | 20m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE021T        | 21m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE022T        | 22m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE023T        | 23m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE024T        | 24m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE025T        | 25m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE026T        | 26m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE028T        | 28m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE029T        | 29m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE030T        | 30m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE031T        | 31m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE032T        | 32m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE033T        | 33m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE034T        | 34m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE035T        | 35m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE036T        | 36m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE037T        | 37m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE038T        | 38m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE039T        | 39m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE040T        | 40m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE041T        | 41m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE042T        | 42m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE043T        | 43m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE044T        | 44m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE045T        | 45m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE046T        | 46m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE047T        | 47m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE048T        | 48m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE049T        | 49m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE050T        | 50m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE051T        | 51m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE052T        | 52m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE053T        | 53m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE054T        | 54m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE055T        | 55m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE056T        | 56m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE057T        | 57m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE058T        | 58m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE060T        | 60m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE061T        | 61m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE064T        | 64m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE065T        | 65m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE066T        | 66m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE067T        | 67m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE068T        | 68m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE069T        | 69m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE070T        | 70m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE071T        | 71m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE072T        | 72m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE075T        | 75m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE076T        | 76m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE077T        | 77m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE078T        | 78m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE080T        | 80m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

| Número de catálogo | Longitud (L) | Capacitancia | Sección transversal | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| ERICORE081T        | 81m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE082T        | 82m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE083T        | 83m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE085T        | 85m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE086T        | 86m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |
| ERICORE087T        | 87m          | 0.75 nF      |                     | 36 mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Impedancia | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia a la tensión en la conexión superior | Peso por unidad |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| ERICORE088T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 105.58 kg       |
| ERICORE090T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 107.94 kg       |
| ERICORE091T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 109.12 kg       |
| ERICORE092T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 110.3 kg        |
| ERICORE095T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 113.84 kg       |
| ERICORE097T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 116.2 kg        |
| ERICORE098T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 117.38 kg       |
| ERICORE100T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 119.74 kg       |
| ERICORE101T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 120.92 kg       |
| ERICORE102T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                            | 122.1 kg        |

| Número de catálogo | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia ala tensión en la conexión superior | Peso porunidad |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ERICORE104T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 124.46 kg      |
| ERICORE105T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 125.64 kg      |
| ERICORE106T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 126.82 kg      |
| ERICORE107T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 128 kg         |
| ERICORE110T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 131.54 kg      |
| ERICORE112T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 133.9 kg       |
| ERICORE115T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 137.44 kg      |
| ERICORE120T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 143.34 kg      |
| ERICORE122T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 145.7 kg       |
| ERICORE125T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 149.24 kg      |
| ERICORE136T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 162.22 kg      |
| ERICORE150T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 178.74 kg      |
| ERICORE155T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 184.64 kg      |
| ERICORE168T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 199.98 kg      |
| ERICORE200T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 237.74 kg      |
| ERICORE001T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 2.92 kg        |
| ERICORE003T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 5.28 kg        |

| Número de catálogo | Impedancia | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia ala tensión en la conexión superior | Peso porunidad |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ERICORE005T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 7.64 kg        |
| ERICORE006T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 8.82 kg        |
| ERICORE007T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 10 kg          |
| ERICORE008T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 11.18 kg       |
| ERICORE009T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 12.36 kg       |
| ERICORE010T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 13.54 kg       |
| ERICORE011T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 14.72 kg       |
| ERICORE012T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 15.9 kg        |
| ERICORE013T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 17.08 kg       |
| ERICORE014T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 18.26 kg       |
| ERICORE015T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 19.44 kg       |
| ERICORE016T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 20.62 kg       |
| ERICORE017T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 21.8 kg        |
| ERICORE018T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 22.98 kg       |
| ERICORE019T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 24.16 kg       |
| ERICORE020T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 25.34 kg       |
| ERICORE021T        | 12 Ω Max   | 37nH        | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 250kV                                           | 26.52 kg       |

| Número de catálogo | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia ala tensión en la conexión superior | Peso porunidad |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ERICORE022T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 27.7 kg        |
| ERICORE023T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 28.88 kg       |
| ERICORE024T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 30.06 kg       |
| ERICORE025T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 31.24 kg       |
| ERICORE026T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 32.42 kg       |
| ERICORE028T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 34.78 kg       |
| ERICORE029T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 35.96 kg       |
| ERICORE030T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 37.14 kg       |
| ERICORE031T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 38.32 kg       |
| ERICORE032T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 39.5 kg        |
| ERICORE033T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 40.68 kg       |
| ERICORE034T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 41.86 kg       |
| ERICORE035T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 43.04 kg       |
| ERICORE036T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 44.22 kg       |
| ERICORE037T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 45.4 kg        |
| ERICORE038T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 46.58 kg       |
| ERICORE039T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 47.76 kg       |

| Número de catálogo | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia ala tensión en la conexión superior | Peso porunidad |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ERICORE040T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 48.94 kg       |
| ERICORE041T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 50.12 kg       |
| ERICORE042T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 51.3 kg        |
| ERICORE043T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 52.48 kg       |
| ERICORE044T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 53.66 kg       |
| ERICORE045T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 54.84 kg       |
| ERICORE046T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 56.02 kg       |
| ERICORE047T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 57.2 kg        |
| ERICORE048T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 58.38 kg       |
| ERICORE049T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 59.56 kg       |
| ERICORE050T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 60.74 kg       |
| ERICORE051T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 61.92 kg       |
| ERICORE052T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 63.1 kg        |
| ERICORE053T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 64.28 kg       |
| ERICORE054T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 65.46 kg       |
| ERICORE055T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 66.64 kg       |
| ERICORE056T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 67.82 kg       |

| Número de catálogo | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia ala tensión en la conexión superior | Peso porunidad |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| ERICORE057T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 69 kg          |
| ERICORE058T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 70.18 kg       |
| ERICORE060T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 72.54 kg       |
| ERICORE061T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 73.72 kg       |
| ERICORE064T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 77.26 kg       |
| ERICORE065T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 78.44 kg       |
| ERICORE066T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 79.62 kg       |
| ERICORE067T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 80.8 kg        |
| ERICORE068T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 81.98 kg       |
| ERICORE069T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 83.16 kg       |
| ERICORE070T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 84.34 kg       |
| ERICORE071T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 85.52 kg       |
| ERICORE072T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 86.7 kg        |
| ERICORE075T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 90.24 kg       |
| ERICORE076T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 91.42 kg       |
| ERICORE077T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 92.6 kg        |
| ERICORE078T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                           | 93.78 kg       |

| Número de catálogo | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Resistencia a la tensión en la conexión superior | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| ERICORE080T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 96.14 kg        |
| ERICORE081T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 97.32 kg        |
| ERICORE082T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 98.5 kg         |
| ERICORE083T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 99.68 kg        |
| ERICORE085T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 102.04 kg       |
| ERICORE086T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 103.22 kg       |
| ERICORE087T        | 12 $\Omega$ Max | 37nH        | 0.5m $\Omega$ ·m  | 6m $\Omega$ ·m     | 250kV                                            | 104.4 kg        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay longitudes adicionales disponibles con incrementos de 1 m (3,28").

Comuníquese con el equipo de asistencia técnica de nVent ERICO o consulte el manual de instalación para obtener indicaciones acerca de las longitudes máximas permitidas.

La inductancia y la capacitancia son por metro.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE