


Barre sur surface acier verticale



Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Forme une connexion permanente à faible résistance

Fournit une liaison moléculaire

Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur

Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe

Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld

Les connexions peuvent être inspectées visuellement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Gamme des moules	Taille des cosses/barres omnibus	Connecté à
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	Surface en acier
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Surface en acier

Référence catalogue	Référence article	Gamme des moules	Taille des cosses/barres omnibus	Connecté à
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	Surface en acier
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	Surface en acier
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	Surface en acier
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Surface en acier
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Surface en acier
CCCEH		CC	1/4" x 2" et plus large	Surface en acier
CFDEHRH		CF	1/4" x 2" et plus large	Surface en acier
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Surface en acier
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Surface en acier
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Surface en acier
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Surface en acier
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Surface en acier
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Surface en acier
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Surface en acier
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Surface en acier
CHCDG		CH	3/16" x 1 1/2" et plus large	Surface en acier
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Surface en acier
CFCDLH		CF	3/16" x 1"	Surface en acier

Référence catalogue	Référence article	Gamme des moules	Taille des cosses/barres omnibus	Connecté à
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Surface en acier
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Surface en acier
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Surface en acier
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Surface en acier
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Surface en acier
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Surface en acier
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm et plus large	Surface en acier
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm et plus large	Surface en acier
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Surface en acier

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les applications telles que les salles d'ordinateur, tunnels ou autres endroits à faible ventilation, spécifiez un moule nVent ERICO Cadweld Exolon sans fumée. Ajouter un préfixe XL au numéro de pièce de moule standard lors de la commande (par exemple, TAC2Q2Q devient XLTAC2Q2Q). De même, le matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon est désigné par le préfixe XL (par exemple, 150 devient XL150).

Un soudure d'essai doit être effectuée pour contrôler le risque de trou sur les sections fines et déterminer les effets métallurgiques.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Gamme des moules	
X	Code de prix	
XX	Taille cosse/barre omnibus	
L*	Creuset fendu	La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M*	Moule uniquement	
W*	Plaques d'usure	L'abrasion mécanique des moules est réduite aux points d'entrée des câbles

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE