

# Conducteur à épissure non isolé pour la protection contre la foudre



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre

## SPÉCIFICATIONS

Détails de la certification: UL® 96

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau  | Classe de conducteur UL | Type de conducteur | Nombre de fils | Diamètre du fil | Diamètre |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|
| LPA102500           | Aluminium | Classe I                | Tissage lisse      | 28             | 1.63mm          | 13.46 mm |
| LPA100500           | Aluminium | Classe I                | Tissage lisse      | 25             | 1.63mm          | 12.7 mm  |
| LPC126R250          | Cuivre    | Classe II               | Ropelay            | 28             | 1.63mm          | 11.94 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Longueur | Section transversale | Poids unitaire | Certifications                                        |
|---------------------|----------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| LPA102500           | 152.4m   | 58.31mm <sup>2</sup> | 0.05 kg        |                                                       |
| LPA100500           | 152.4m   | 49.98mm <sup>2</sup> | 0.05 kg        | cUL                                                   |
| LPC126R250          | 76.2m    | 58.31mm <sup>2</sup> | 0.17 kg        | E202878-<br>Combined_CoC,<br>E202878-<br>Combined_CoC |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée en pied (0,3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

| Équivalence de taille du conducteur (métrique) |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Numéro code produit                            | Taille de conducteur |
| LPC134xxx                                      | 2/0                  |
| LPC136xxx                                      | 3/0                  |
| LPC137xxx                                      | 4/0                  |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**