

Kit de borne de raccordement principale EBC-133



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit comprend 10 colliers de serrage et 20 vis

Utilisé pour connecter des conducteurs plus épais, parmi lesquels le Conducteur tressé isolé IBSB25, la tresse de mise à la terre et de liaison MJB et la barre nVent ERIFLEX Flexibar, d'une épaisseur d'au plus 9 mm (0.354")

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de conducteur, CEI	Largeur (W)	Épaisseur (T)
KIT-EBC133-15	568614	Acier	Électro-galvanisé	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Taille de trou (HS)	Taille du filetage (TS)	Poids unitaire	Profondeur (D)
KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE