


# EuropacPRO Coding Peg SNCF

## Power Utilities



This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors

Torque 1.5 Nm

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Familia de productos | Tipo de producto                  | Tipo             | Compatible con | Certificaciones |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 60895-018          | 1                    | EuropacPRO           | Indicador de codificación/teclado | Codificación Peg | Subpistas      | RoHS            |
| 61500-623          | 1                    | EuropacPRO           | Indicador de codificación/teclado | Codificación Peg | Subpistas      |                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.