

Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel

Centrale d'électricité



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

Without door and rear panel

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Frame Color	Hauteur	Frame Color Code	Cladding Material	Largeur
---------------------	-------------	-------------	---------	------------------	-------------------	---------

15230-001	9 U	Black Grey	456 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-001	9 U	Black Grey	456 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-002	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-003	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-002	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-003	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-004	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-005	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-004	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-005	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-006	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-007	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-008	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-006	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-007	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-008	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-009	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-010	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-009	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acier	553 mm

16230-010	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-011	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-012	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-011	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-012	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-013	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-014	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-013	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-014	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-015	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-016	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-015	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-016	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-017	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-018	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-017	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-018	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acier	553 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Cladding Color	Profondeur	Charge statique	Cladding Color Code	Conformité à	Frame Material
---------------------	----------------	------------	-----------------	---------------------	--------------	----------------

15230-001	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-001	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-002	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-003	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-002	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-003	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-004	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-005	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-004	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-005	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-006	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-007	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-008	Black Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-006	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-007	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-008	Light Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-009	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-010	Black Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-009	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium

16230-010	Light Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-011	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-012	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-011	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-012	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-013	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-014	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-013	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-014	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-015	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-016	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-015	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-016	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-017	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
15230-018	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-017	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium
16230-018	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Product Type
15230-001	Baie

Référence catalogue	Product Type
16230-001	Baie
15230-002	Baie
15230-003	Baie
16230-002	Baie
16230-003	Baie
15230-004	Baie
15230-005	Baie
16230-004	Baie
16230-005	Baie
15230-006	Baie
15230-007	Baie
15230-008	Baie
16230-006	Baie
16230-007	Baie
16230-008	Baie
15230-009	Baie
15230-010	Baie
16230-009	Baie

Référence catalogue	Product Type
16230-010	Baie
15230-011	Baie
15230-012	Baie
16230-011	Baie
16230-012	Baie
15230-013	Baie
15230-014	Baie
16230-013	Baie
16230-014	Baie
15230-015	Baie
15230-016	Baie
16230-015	Baie
16230-016	Baie
15230-017	Baie
15230-018	Baie
16230-017	Baie
16230-018	Baie

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante :

www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE