

Face avant de modules enfichables pour poignée de forme 1



Face avant plate. Permet le montage de la poignée d'extraction trapézoïdale de forme 1. La face avant peut être blindée à l'aide d'un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant, sans blindage

Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30847-661	3U	6HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30847-659	3U	4HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-660	3U	5HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-662	3U	7HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-666	6U	4HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-663	3U	8HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-664	3U	10HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-667	6U	5HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-665	3U	12HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-668	6U	6HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-669	6U	7HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-670	6U	8HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-671	6U	10HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-672	6U	12HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur (D)	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
30847-661	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-659	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur (D)	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
30847-660	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-662	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-666	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-663	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-664	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-667	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-665	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-668	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-669	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-670	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-671	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-672	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm

Table 3/3


Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
30847-661	30.1mm	No

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
30847-659	20mm	No
30847-660	25mm	No
30847-662	35.2mm	No
30847-666	20mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**