

Dispositif de suspension à ressort Neo-Spring



La gamme de dispositifs de suspension antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour supporter des objets suspendus ou des éléments structuraux afin d'amortir efficacement les vibrations potentielles et la transmission du bruit à la structure du bâtiment. Les dispositifs de suspension sont généralement montés aux plafonds, dans les applications où il n'y a pas de charges latérales ou de changements de poids de fonctionnement, et maintiennent la tuyauterie suspendue, les gaines, les ventilateurs et l'équipement.

FONCTIONS

Utilisé pour suspendre l'équipement, les systèmes de climatisation et la tuyauterie

Boîtier en acier laqué époxy

Les ressorts utilisent un code couleur permettant une sélection précise et une vérification facile sur le terrain

Les éléments en caoutchouc comprennent des plaques en acier intégrées pour une répartition suffisante de la charge

Le collier en caoutchouc empêche le contact entre le métal de la tige fileté et celui du support

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Charge statique maximale	Déflexion
VIBNSH1A015	38.1mm	54.61mm	123.19mm	9.53	67N	25.4mm
VIBNSH1A035	38.1mm	54.61mm	123.19mm	9.53	156N	25.4mm
VIBNSH1A060	38.1mm	54.61mm	123.19mm	9.53	267N	25.4mm
VIBNSH1A075	38.1mm	54.61mm	123.19mm	9.53	334N	25.4mm
VIBNSH1A150	38.1mm	54.61mm	123.19mm	9.53	668N	25.4mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Chargestatique maximale	Déflexion
VIBNSH1B040	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	178N	25.4mm
VIBNSH1B065	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	290N	25.4mm
VIBNSH1B100	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	445N	25.4mm
VIBNSH1B200	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	890N	25.4mm
VIBNSH1B300	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	1335N	25.4mm
VIBNSH1B400	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	1780N	25.4mm
VIBNSH1B500	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	2224N	25.4mm
VIBNSH2A040	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	178N	50.8mm
VIBNSH2A065	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	290N	50.8mm
VIBNSH2A100	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	445N	50.8mm
VIBNSH2A200	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	890N	50.8mm
VIBNSH2A300	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	1335N	50.8mm
VIBNSH2A400	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	1780N	50.8mm
VIBNSH2A500	69.85mm	76.2mm	190.5mm	9.53	2224N	50.8mm
VIBNSH1C040	69.85mm	76.2mm	203.2mm	12.7	178N	25.4mm
VIBNSH1C065	69.85mm	76.2mm	203.2mm	12.7	290N	25.4mm
VIBNSH2B040	69.85mm	76.2mm	203.2mm	12.7	178N	50.8mm
VIBNSH2B065	69.85mm	76.2mm	203.2mm	12.7	290N	50.8mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Chargestatique maximale	Déflexion
VIBNSH2B100	69.85mm	76.2mm	203.2mm	12.7	445N	50.8mm
VIBNSH2D050	101.6mm	120.65mm	300.04mm	12.7	223N	50.8mm
VIBNSH1C100	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	445N	25.4mm
VIBNSH1C200	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	890N	25.4mm
VIBNSH1C300	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	1335N	25.4mm
VIBNSH1C400	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	1780N	25.4mm
VIBNSH1C500	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	2224N	25.4mm
VIBNSH1D600	101.6mm	120.65mm	299.97mm	15.88	2669N	25.4mm
VIBNSH1D700	101.6mm	120.65mm	299.97mm	15.88	3114N	25.4mm
VIBNSH1D800	101.6mm	120.65mm	299.97mm	15.88	3559N	25.4mm
VIBNSH2B200	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	890N	50.8mm
VIBNSH2B300	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	1335N	50.8mm
VIBNSH2B400	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	1780N	50.8mm
VIBNSH2B500	69.85mm	76.2mm	203.2mm	15.88	2224N	50.8mm
VIBNSH2C1200	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	5338N	50.8mm
VIBNSH2C1600	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	7117N	50.8mm
VIBNSH2C2000	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	8896N	50.8mm
VIBNSH2C600	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	2669N	50.8mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Chargestatique maximale	Déflexion
VIBNSH2C700	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	3114N	50.8mm
VIBNSH2C800	101.6mm	114.3mm	258.75mm	15.88	3559N	50.8mm
VIBNSH2D100	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	445N	50.8mm
VIBNSH2D1000	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	4448N	50.8mm
VIBNSH2D200	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	890N	50.8mm
VIBNSH2D300	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	1335N	50.8mm
VIBNSH2D400	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	1780N	50.8mm
VIBNSH2D500	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	2224N	50.8mm
VIBNSH2D600	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	2669N	50.8mm
VIBNSH2D800	101.6mm	120.65mm	300.04mm	15.88	3559N	50.8mm
VIBNSH1D1200	101.6mm	120.65mm	299.97mm	19.05	5338N	25.4mm
VIBNSH1D1600	101.6mm	120.65mm	299.97mm	19.05	7117N	25.4mm
VIBNSH1D2000	101.6mm	120.65mm	299.97mm	19.05	8896N	25.4mm
VIBNSH2D1200	101.6mm	120.65mm	300.04mm	19.05	5338N	50.8mm
VIBNSH2D1400	101.6mm	120.65mm	300.04mm	19.05	6228N	50.8mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

