

# Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-168



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                      | EB168                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de artículo                      | 568630                                |
| Material                                | Latón                                 |
| Número de conexiones                    | 166                                   |
| Tamaño del conductor, IEC               | (166) 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> varados |
| Tamaño del conductor de la puntera, IEC | (166) 0,75 - 4 mm <sup>2</sup>        |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Número de catálogo       | EB168                                        |
| Tamaño del conductor, UL | (166) #16 - #10 sólido<br>(166) #10 Stranded |
| Fondo (D)                | 8mm                                          |
| Altura (H)               | 8 mm                                         |
| Anchura (W)              | 1000 mm                                      |
| A                        | 6 mm                                         |
| Peso por unidad          | 0.45 kg                                      |
| De conformidad con       | IEC® 61439,1                                 |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

|                               |                 |                |                      |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| <b>Norteamérica</b>           | <b>Europa</b>   | <b>Europa</b>  | <b>Asia-Pacífico</b> |
| +1.800.753.9221               | Países Bajos:   | Alemania:      | Shanghái:            |
| Opción 1: Atención al cliente | +31 800-0200135 | 800 1890272    | +86 21 2412 1618/19  |
| Opción 2: Soporte técnico     | Francia:        | Otros países:  | Sídney:              |
|                               | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE