

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Également disponible dans une configuration en forme d' Y

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK15L1	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L10	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L5	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L5R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK2L1	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	1m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L10	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK2L5	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK3L1	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L10	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5R2	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L1	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L10	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3R2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Chargestatique	Certifications
SLK15L5	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5R2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L1	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK3L1	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L10	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5R2	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

