

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé; nVent CADDY Armour

Matériau: Acier; Spring Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Épaisseur de bride (FT)
CAT16HP24SM	25mm	690mm ²	20	15	10	3 – 8mm
CAT21HP24SM	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	3 – 8mm
CAT32HP24SM	50mm	2561mm ²	90	60	35	3 – 8mm
CAT48HP24SM	75mm	5974mm ²	200	150	80	3 – 8mm
CAT64HP24SM	100mm	9987mm ²	330	220	140	3 – 8mm
CAT16HP58SM	25mm	690mm ²	20	15	10	8 – 14mm
CAT21HP58SM	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	8 – 14mm
CAT32HP58SM	50mm	2561mm ²	90	60	35	8 – 14mm
CAT48HP58SM	75mm	5974mm ²	200	150	80	8 – 14mm
CAT64HP58SM	100mm	9987mm ²	330	220	140	8 – 14mm
CAT16HP912SM	25mm	690mm ²	20	15	10	14 – 20mm
CAT21HP912SM	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	14 – 20mm
CAT32HP912SM	50mm	2561mm ²	90	60	35	14 – 20mm
CAT48HP912SM	75mm	5974mm ²	200	150	80	14 – 20mm

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Épaisseur de bride (FT)
CAT64HP912SM	100mm	9987mm ²	330	220	140	14 – 20mm

Table 2/2


Référence catalogue	Charge statique
CAT16HP24SM	270N
CAT21HP24SM	270N
CAT32HP24SM	270N
CAT48HP24SM	270N
CAT64HP24SM	270N
CAT16HP58SM	270N
CAT21HP58SM	270N
CAT32HP58SM	270N
CAT48HP58SM	270N
CAT64HP58SM	270N
CAT16HP912SM	270N
CAT21HP912SM	270N
CAT32HP912SM	270N
CAT48HP912SM	270N
CAT64HP912SM	270N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE