

Cosse de compression 90°



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Dimensions optimisées pour fournir la conductivité électrique la plus efficace possible

Meilleur comportement mécanique (vibration/arrachement) de sa classe selon DIN EN 61373 Classe 1B « Applications ferroviaires »

Marquages sur le cylindre de la cosse pour sertissage

Épaisseur de matériau régulière, diamètre précis et ajustement précis du câble selon DIN46235

Surface de contact plate par poinçonnage d'angle spécial

SPÉCIFICATIONS

Angle (a): 90 °

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
PKS1201290H	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	50mm	32 mm

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
PKS1501290H	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	52mm	34 mm
PKS1851290H	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	40 mm	58mm	37 mm
RKS1201290T	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	26 mm	48.5mm	28 mm
RKS1501290T	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	30 mm	51mm	31 mm
RKS1851290T	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	30 mm	60.5mm	35 mm
RKS2401290T	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	66mm	39 mm
RKS4001290	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	13 mm	44 mm	76.5mm	49 mm
PKS1201690H	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	55mm	32 mm
PKS1501690H	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	58mm	34 mm
PKS1851690H	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	40 mm	62mm	37 mm
PKS2401690H	Renforcé DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	40 mm	65mm	42 mm


Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
RKS1201690	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	26 mm	51.5mm	28 mm
RKS1501690	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	30 mm	53mm	31 mm
RKS1851690	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	30 mm	60.5mm	35 mm
RKS2401690	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	66mm	39 mm
RKS3001690	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	15 mm	44 mm	73mm	43 mm
RKS4001690	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	15 mm	44 mm	76.5mm	49 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type d'outil/de matrice
PKS1201290H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501290H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851290H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS1201290T	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501290T	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851290T	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401290T	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

Référence catalogue	Type d'outil/de matrice
RKS4001290	M3H ou M3B/RKM3
PKS1201690H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501690H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851690H	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401690H	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKS1201690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001690	M2M or M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKS4001690	M3H ou M3B/RKM3

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE