

Piquet de terre standard en acier cuivré



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur

Les piquets disposent d'une âme en acier à haute teneur en carbone et d'un embout qui permet une résistance élevée lors de l'enfoncement

Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu'il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu'il est enfoncé

Revêtement cuivre minimum de 10 mils sur les piquets figurant parmi les normes UL® 467

Le nom nVent ERICO, la longueur, le diamètre et la référence sont poinçonnés à 12" (304,8 mm) de l'extrémité chanfreinée

Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l'inspection après l'installation

Liaison moléculaire au noyau scellé et nickel hautement résistant

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier revêtu de cuivre

Résistance à la traction: 552 MPa Min

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire	Étiquette UPC
613840	3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg	Non
613840UPC	3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg	Oui
613850	3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg	Non
613860	3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg	Non
613880	3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg	Non
611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg	Non
611300UPC	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg	Oui
611303	1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg	Non
611330	1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg	Non
6113330	1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg	Non
611340	1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg	Non
611350	1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg	Non
611353	1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg	Non
611360	1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg	Non
611360UPC	1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg	Oui
611370	1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg	Non
611380	1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg	Non

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire	Étiquette UPC
611380UPC	1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.49 kg	Oui
615800	5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg	Non
615800UPC	5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.83 kg	Oui
615803	5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg	Non
615812	5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg	Non
615815	5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg	Non
615830	5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg	Non
6158330	5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg	Non
615840	5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg	Non
615840UPC	5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg	Oui
615843	5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg	Non
615850	5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg	Non
615853	5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg	Non
615860	5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg	Non
615860UPC	5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.31 kg	Oui
615863	5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg	Non
6158660	5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg	Non
615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg	Non

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire	Étiquette UPC
615880UPC	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.08 kg	Oui
615883	5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg	Non
615883UPC	5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg	Oui
615950	5/8"	16 mm	1.5m	254µm	2.35 kg	Non
615900	5/8"	16 mm	3m	254µm	4.76 kg	Non
615980	5/8"	16 mm	2.4m	254µm	3.87 kg	Non
613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg	Non
613400UPC	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg	Oui
613403	3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg	Non
613412	3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg	Non
613415	3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg	Non
613440	3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg	Non
613450	3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg	Non
613460	3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg	Non
613470	3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg	Non
613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg	Non
613483	3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg	Non
614400	1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Certifications
613840		
613840UPC		
613850		
613860		
613880		
611300	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611300UPC	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
611303	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		
6113330	CEI® EN 62561-2	
611340		
611350		
611353		
611360		
611360UPC		
611370	CEI® EN 62561-2	
611380	ANSI®/NEMA® GR1	UL
611380UPC	ANSI®/NEMA® GR1	UL

Référence catalogue	Conformité	Certifications
615800	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615800UPC	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, cUL, UL
615803	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830	CEI® EN 62561-2	
6158330	CEI® EN 62561-2	
615840	CEI® EN 62561-2	
615840UPC	CEI® EN 62561-2	
615843	CEI® EN 62561-2	
615850	CEI® EN 62561-2	
615853	CEI® EN 62561-2	
615860	CEI® EN 62561-2	
615860UPC	CEI® EN 62561-2	
615863	CEI® EN 62561-2	
6158660	CEI® EN 62561-2	
615880	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615880UPC	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL

Référence catalogue	Conformité	Certifications
615883	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883UPC	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
615950		
615900	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615980	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
613400	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613400UPC	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, cUL, UL
613403	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440	CEI® EN 62561-2	
613450	CEI® EN 62561-2	
613460	CEI® EN 62561-2	
613470	CEI® EN 62561-2	
613480	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les piquets qui doivent figurer sur la liste de la norme UL® 467, ils doivent avoir une longueur de 8' (2,44 m) au moins.

La norme CEI® EN 62561-2 supprime la norme EN 50164-2.

Autres longueurs disponibles.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE