


Kit de liaison du joint de rail nVent ERICO Cadweld Plus, type languette



Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité de la connexion, les fixations doivent être réalisées à l'aide du matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus.

FONCTIONS

Permet d'utiliser l'allumage électronique facile nVent ERICO Cadweld Plus

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: Languette

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Meules à rectifier incluses	Taille de conducteur	Longueur de liaison	Longueur 1 (L1)
SB20108CWPW 2	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Oui	Bondstrand 3/16"	247.65mm	198.4 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Meules à rectifier incluses	Taille de conducteur	Longueur de liaison	Longueur 1(L1)
SB20136CWPW2	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Oui	Bondstrand 3/16"	190.5mm	144.5 mm
SB20104CWPW2	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Oui	Bondstrand 3/16"	165.1mm	115.9 mm
SB20175CWPW2	Cadmium Bronze, Cuivre	Nu	Oui	Bondstrand 5/16"	177.8mm	146.1 mm
SB20175CWP	Cadmium Bronze, Cuivre	Nu	Non	Bondstrand 3/16"	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SB20108CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20136CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20104CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20175CWPW2	25.4 mm	7.9 mm
SB20175CWP	25.4 mm	7.9 mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit comprend : (60) liaisons, (120) matériaux de soudure d'alliage PLUSF80, (2) moules de rechange et capots, (1) nettoyeur de moule, et (5) meules (le cas échéant).

Les kits avec roues de rectification comprennent (5) grains haute performance, 4,5" (114 mm) diamètre (broche 7/8"), roues à moyeu déporté (numéro de pièce SBG20046) pour utiliser avec des meules de style à angle.

Le matériel de soudure nVent ERICO Cadweld Plus exige une unité de commande électronique pour l'allumage (vendue séparément).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE