

Étrier de barrière, deux conducteurs



L'étrier de barrière nVent ERICO, deux conducteurs, est conçu pour les applications de mise à la terre et de liaison sur les clôtures, les tuyaux ou les socles qui nécessitent une connexion solide de deux conducteurs séparés. Cet étrier garantit une connexion électrique fiable et de haute qualité pour la sécurité et l'intégrité du système dans divers environnements industriels et utilitaires. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion et conçu pour être durable, il permet d'établir des chemins de mise à la terre efficaces de manière fiable à l'aide de deux conducteurs.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour connecter deux conducteurs à un poteau de clôture ou à un tuyau de manière sécurisée

Présente une apparence anti-vol pour la sécurité de l'installation

Inclut un matériel robuste en acier inoxydable ou en bronze au silicium pour une résistance et une longévité supérieures

Fabriqué en alliage de cuivre de haute qualité qui minimise le risque de corrosion tout en garantissant une conductivité fiable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur	Conformité
GT-1	Bronze	Nu	0.25	6.35	N° 8 plein - n° 4 plein	UL® 467
GU-0	Bronze	Nu	0.75	19.049999999999997	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur	Conformité
GU-1	Bronze	Nu	1	25.4	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-2	Bronze	Nu	1	25.4	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GU-3	Bronze	Nu	1	25.4	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-4	Bronze	Nu	1.25	31.75	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-6	Bronze	Nu	1.25	31.75	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-7	Bronze	Nu	1.5	38.0999999999 99994	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-8	Bronze	Nu	1.5	38.0999999999 99994	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GU-9	Bronze	Nu	1.5	38.0999999999 99994	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
FC076DH	Copper Alloy, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Étamé	2"	60.45 mm	N° 4 Plein - 250 kcmil Torsadé, 16 mm² Stranded - 120 mm² Stranded	
GU-10	Bronze	Nu	2	50.8	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-11	Bronze	Nu	2	50.8	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GU-12	Bronze	Nu	2	50.8	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-13	Bronze	Nu	2	50.8	500 kcmil - 300 kcmil	UL® 467
GU-15	Bronze	Nu	2.5	63.5	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GU-20	Bronze	Nu	3	76.1999999999 9999	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur	Conformité
GU-26	Bronze	Nu	3.5	88.89999999999999	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GU-32	Bronze	Nu	4	101.6	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
FC078DH	Copper Alloy, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Étamé	2 1/2"	73.15 mm	N° 4 Plein - 250 kcmil Torsadé, 16 mm² Stranded - 120 mm² Stranded	
GU-14	Bronze	Nu	2.5	63.5	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-16	Bronze	Nu	2.5	63.5	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-17	Bronze	Nu	2.5	63.5	500 kcmil - 300 kcmil	
GU-19	Bronze	Nu	3	76.19999999999999	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-21	Bronze	Nu	3	76.19999999999999	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-22	Bronze	Nu	3	76.19999999999999	500 kcmil - 300 kcmil	
FC082DH	Copper Alloy, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Étamé	3 1/2"	101.6 mm	N° 4 Plein - 250 kcmil Torsadé, 16 mm² Stranded - 120 mm² Stranded	
GU-25	Bronze	Nu	3.5	88.89999999999999	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GU-27	Bronze	Nu	3.5	88.89999999999999	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-28	Bronze	Nu	3.5	88.89999999999999	500 kcmil - 300 kcmil	
GU-31	Bronze	Nu	4	101.6	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur	Conformité
GU-33	Bronze	Nu	4	101.6	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GU-34	Bronze	Nu	4	101.6	500 kcmil - 300 kcmil	


Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
GT-1	
GU-0	
GU-1	
GU-2	
GU-3	
GU-4	
GU-6	
GU-7	
GU-8	
GU-9	
FC076DH	UL, cUL
GU-10	
GU-11	
GU-12	

Référence catalogue	Certifications
GU-13	
GU-15	
GU-20	
GU-26	
GU-32	
FC078DH	cUL, UL
GU-14	
GU-16	
GU-17	
GU-19	
GU-21	
GU-22	
FC082DH	UL, cUL
GU-25	
GU-27	
GU-28	
GU-31	
GU-33	

Référence catalogue	Certifications
GU-34	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE