

Prise, signal



FONCTIONS

Conçu pour une application à la surface du rail

Enfoncé dans un trou de 3/8" (9,5 mm) de diamètre foré à l'aide d'un marteau à travers l'âme du rail et poussée du côté par lequel le trou a été percé

La méthode d'installation recommandée exige une liaison de 12" (304,8 mm) plus longue que l'éclisse

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
SBPAJ332	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	812.8mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ333	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	838.2mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ336	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	914.4mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ345	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	1143mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ346	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	1168.4mm	4.8 mm	10.5 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
SBPAJ348	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	1219.2mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ396	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 3/16"	2438mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJG156	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 1/4"	3962.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG34	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 1/4"	863.6mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG36	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 1/4"	914.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG48	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 1/4"	1219.2mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJ537	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 5/16"	939.8mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJ548	Cadmium Bronze, Acier au carbone	Électro-galvanisé, Bare	Bondstrand 5/16"	1219.2mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJA30	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	762mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA34	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	863.6mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA36	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	914.4mm	8.4 mm	10.5 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
SBPAJA42	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	1066.8mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA48	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	1219.2mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA60	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,330" de diamètre	1524mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJB120	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	3048mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB24	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	609.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB30	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	762mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB32	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	812.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB34	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	863.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB36	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	914.4mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB42	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1066.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB44	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1117.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB46	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1168.4mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB48	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1219.2mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB60	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1524mm	8.5 mm	10.5 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
SBPAJB72	Copper, Acier, Carbon Acier	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	0,334" de diamètre	1828.8mm	8.5 mm	10.5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur (D)
SBPAJ332	31 3/4mm
SBPAJ333	31 3/4mm
SBPAJ336	31 3/4mm
SBPAJ345	31 3/4mm
SBPAJ346	31 3/4mm
SBPAJ348	31 3/4mm
SBPAJ396	31 3/4mm
SBPAJG156	31 3/4mm
SBPAJG34	31 3/4mm
SBPAJG36	31 3/4mm
SBPAJG48	31 3/4mm
SBPAJ537	31 3/4mm
SBPAJ548	31 3/4mm
SBPAJA30	31 3/4mm
SBPAJA34	31 3/4mm

Référence catalogue	Profondeur (D)
SBPAJA36	31 3/4mm
SBPAJA42	31 3/4mm
SBPAJA48	31 3/4mm
SBPAJA60	31 3/4mm
SBPAJB120	31 3/4mm
SBPAJB24	31 3/4mm
SBPAJB30	31 3/4mm
SBPAJB32	31 3/4mm
SBPAJB34	31 3/4mm
SBPAJB36	31 3/4mm
SBPAJB42	31 3/4mm
SBPAJB44	31 3/4mm
SBPAJB46	31 3/4mm
SBPAJB48	31 3/4mm
SBPAJB60	31 3/4mm
SBPAJB72	31 3/4mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Graisse de prise (T369) recommandée lors de l'installation.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE