

Circuit de chemin sur base de rail double dérivation, poignée en T



FONCTIONS

Un assemblage facile à transporter pouvant être utilisé sur la plupart des types de rails courants

Deux dérivationes en un assemblage : « Dur » zéro ohm à 0,06 ohm

Prévention des défaillances de résistance : Le produit est préparé pour fournir une dérivation permanente de 0,06 ohm

Testés pour garantir la fiabilité d'une dérivation de 0,06 ohm

Isolation orange pour une forte visibilité

Câble soudé à la borne de raccordement

Les points de contact durcis sur les attaches percent la rouille et le tartre

La conception unique assure un contact positif et une bonne prise

La poignée en forme de T permet un serrage manuel rapide et facile

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Orange

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Shunt
SBB2721S	Cadmium Bronze, Acier, Polyvinylchloride	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Hard (Zero Ohm), Réglé (0,06 ohm)

Référence catalogue	Matériau	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Shunt
SBB2721B	Cadmium Bronze, Acier, Polyvinylchloride	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Hard (Zero Ohm), Réglé (0,06 ohm)



Table 2/2

Référence catalogue	Taille de conducteur	Nombre de points de contact
SBB2721S	3/16" Bondstrand, 5-32" Torsadé	2
SBB2721B	3/16" Bondstrand, 5-32" Torsadé	3

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Afin de respecter les exigences électriques de 0,06 Ohm, la longueur fabriquée peut être plus longue que la longueur indiquée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE