


Kit de liaison cavalier de rail, signal, type languette



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: Languette

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SBTBJ3312	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	304.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3316	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	406.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3318	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	457.2 mm	20.64 mm	4.8 mm


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Diamètre (Ø)
SBTBJ3324	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	609.6 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3332	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	812.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3336	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	914.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3338	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	965.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3342	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1066.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3348	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1219.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3360	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1524 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ338	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	203.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3412	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	304.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3424	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	609.6 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3430	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	762 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3432	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	812.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3436	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	914.4 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3438	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	965.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3448	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1219.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3624	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	609.6 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3636	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	914.4 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3642	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1066.8 mm	38.5 mm	4.8 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Diamètre (Ø)
SBTBJ3648	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1219.2 mm	38.5 mm	4.8 mm
SBTBJU418	Cadmium Bronze, Cuivre	Étamé	Bondstrand 3/16"	457.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJU428	Cadmium Bronze, Cuivre	Étamé	Bondstrand 3/16"	711.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJG448	Cadmium Bronze, Copper, Acier inoxydable 302 (EN 1.4324)	Bare, Étamé	Bondstrand 1/4"	1219.2 mm	25.4 mm	6.4 mm
SBTBJ5412	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 5/16"	304.8 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5430	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 5/16"	762 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5448	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 5/16"	1219.2 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5460	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 5/16"	1524 mm	25.4 mm	7.9 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les kits comprennent : (25) liaisons (50) F80 matériaux de soudure d'alliage.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE