

Liaison cavalier de rail, électrique, type W, isolé



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

L'isolation du conducteur comprend une gaine en polyoléfine réticulée et à faible fumée

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: W

Table 1/2


Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW12J00148 B	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Bare, Cuivré	2/0 Ropelay	1219.2mm	12.04 mm
PBJW22W1A10 3B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	2616.2mm	16.59 mm

Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBJW22W1A127B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	3225.8mm	16.59 mm
PBJW22W1A28B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	711.2mm	16.59 mm
PBJW22W1A45B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1143mm	16.59 mm
PBW12W002120B	OuiEFS_PBW12W002120B	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	3048mm	16.59 mm
PBW12W00230B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	762mm	16.59 mm
PBW12W00248B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1219.2mm	16.59 mm
PBW12W00260B	Oui	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1524mm	16.59 mm
PBW13S001120B	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	3048mm	23.42 mm
PBW13S00124B	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	609.6mm	23.42 mm
PBW13S00160B	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	1828.8mm	23.42 mm
PBW13S00172B	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	1828.8mm	23.42 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur d'isolation
PBW12J00148B	2.3 mm
PBJW22W1A103B	2.4 mm
PBJW22W1A127B	2.4 mm
PBJW22W1A28B	2.4 mm
PBJW22W1A45B	2.4 mm
PBW12W002120B	2.4 mm
PBW12W00230B	2.4 mm
PBW12W00248B	2.4 mm
PBW12W00260B	2.4 mm
PBW13S001120B	2.7 mm
PBW13S00124B	2.7 mm
PBW13S00160B	2.7 mm
PBW13S00172B	2.7 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.