

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB



CERTIFICATIONS











FONCTIONS

Briques coupe-feu hautement élastiques

Accès facile pour les ouvertures difficiles à atteindre

Résistant au vieillissement, à la fumée et à l'humidité

Maintenance et réparation facile

Excellente adhérence

Aucun revêtement supplémentaire nécessaire

Etanchéité feu et fumées : jusqu'à 2 heures

Isolation thermique: jusqu'à 2 heures

SPÉCIFICATIONS

Largeur (W): 450 mm Max **Hauteur (H):** 500 mm Max

Table 1/2									
Référence catalogue	Référence article	Couleur	A	В	С	Conformité			
FLEXFIREBLOC KUL	508154	Rouge, Brown	200 mm	130 mm	60 mm	ASTM E 84 (UL 723), ASTM E 814 (UL 1479)			
FLEXFIREBLOC K	508151	Rouge, Brown	200 mm	144 mm	60 mm	EN 13501-1, EN 1366-3			

Table 2/2									
Référence catalogue	Référence article	Densité	Indice d'inflammabilité	Poids unitaire	Certifications				
FLEXFIREBLOCKU L	508154			0.56 kg	CE, cULus Classified, ESTI ERIFLEX FleXbus, ROHS				
FLEXFIREBLOCK	508151	240 - 300 kg/m³	DIN 4102 (B2)	0.56 kg	ESTI ERIFLEX FleXbus, RoHS, FBS-EN, CE				

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'épaisseur du joint de pénétration doit être au minimum de 200 mm, en fonction du classement de résistance au feu (voir annexe J-1 de l'ETA) afin d'obtenir la résistance au feu El120.


Si 200mm d'épaisseur n'est pas possible, la Bande intumescente FIB doit être utilisée autour des conducteurs du FIeXbus et avec une largeur de 150mm des deux côtés afin d'atteindre la résistance au feu El120

La largeur et la hauteur font référence à la taille maximale de l'ouverture du joint de pénétration

La section totale des conducteurs avec leur isolant ne doit pas dépasser 60 % de la taille de l'ouverture du joint de pénétration

Le premier support du conducteur FleXbus doit être à 200 mm maximum de la surface du joint de pénétration

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE