


# Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, courant admissible élevé



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système de fixation universel

S'installe rapidement et facilement

Fabrication extrêmement robuste

Les vis sont faites d'acier inoxydable non magnétique

Isolateurs sans halogène

## SPÉCIFICATIONS

**Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI):** 1000;1500

**Indice d'inflammabilité:** UL® 94V-0

**Température de fonctionnement:** -40 to 130 °C

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Conformité | Courant nominal d'application typique | barre collectrice par phase | Largeur de la barre collectrice |
|---------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|---------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

|               |        |                                                  |                                                                                  |        |       |        |
|---------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| UBS1-10TN-160 | 561500 | Acier, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 3500 A | 1     | 160 mm |
| UBS2-10TN-160 | 561870 | Acier, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 5700 A | 1 - 2 | 160 mm |
| UBS2-10TN-200 | 561880 | Acier, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 5700 A | 1 - 2 | 200 mm |
| UBS3-10TN-160 | 561540 | Acier, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 6200 A | 1 - 3 | 160 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur de barre<br>collectrice | Largeur (W) | A      |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| UBS1-10TN-160       | 561500            | 10 mm                             | 300 mm      | 70 mm  |
| UBS2-10TN-160       | 561870            | 10 mm                             | 480 mm      | 110 mm |
| UBS2-10TN-200       | 561880            | 10 mm                             | 480 mm      | 110 mm |
| UBS3-10TN-160       | 561540            | 10 mm                             | 480 mm      | 110 mm |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.