

Socle boulonné



Ce piédestal boulonné est utilisé pour supporter diverses armoires HMI et offre une vision et une hauteur de travail idéales. Les brides de la base en aluminium moulé se fixent sur un tube vertical en acier doux monobloc pour offrir rigidité et stabilité. Deux hauteurs standards sont disponibles pour répondre à vos exigences ergonomiques.

FONCTIONS

Utiliser des piédestaux de 4,00 x 4,00 po (102 x 102 mm) pour des armoires HMI Concept et InLine.

Utiliser des piédestaux de 8,00 x 8,00 po (203 x 203 mm) pour des armoires HMI ProLine à avant incliné

Fixer le piédestal à la base HMI avec une découpe, un mécanisme basculant ou pivotant ou un adaptateur d'angle avec trous pré-perçés

Le matériel et le joint pour fixer l'armoire sont inclus

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
AP23B44	37750	584mm	102mm	102mm	Gris	ANSI 61
AP23B44LG	13246	584mm	102mm	102mm	Gris clair	RAL 7035
AP23B88	37730	584mm	203mm	203mm	Gris	ANSI 61
AP23B88LG	42439	584mm	203mm	203mm	Gris clair	RAL 7035
AP33B44	37740	838mm	102mm	102mm	Gris	ANSI 61
AP33B44LG	13245	838mm	102mm	102mm	Gris clair	RAL 7035
AP33B88	37720	838mm	203mm	203mm	Gris	ANSI 61
AP33B88LG	42429	838mm	203mm	203mm	Gris clair	RAL 7035

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE