

Armoire Extreme Environments en acier inoxydable

L'armoire pour environnements extrêmes comprend une porte amovible et verrouillable dotée d'une poignée pouvant être cadénassée. Disponible en modèle standard 304SS avec composants internes en acier zingué et joint de remplacement EPDM. Les modèles 316LSS comportent des composants internes en acier inoxydable et un joint de remplacement en silicone. Le joint est amovible, remplaçable et disponible à la vente en tant que kit d'installation sur site homologué UL. Les joints sont interchangeables entre les armoires pour environnements extrêmes de mêmes dimensions.

Le produit utilise le même panneau arrière que le A4SW3 pour des améliorations faciles des performances de l'armoire pour votre prochain projet sans changement ou peu de conception.



NORMES INDUSTRIELLES

304SS - UL 508A Recognized; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - UL 508A Recognized; Type 12*, 13*, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

304SS - NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X. 316LSS - NEMA/EEMAC Type 12, 13, 3R, 4, 4X.

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

FONCTIONS

Joints entièrement soudés et lisses

Joint EPDM – plage de températures : -50 à 120 °C (-58 à 248 °F)

Joint en silicone – plage de températures : -60 à 250 °C (-76 à 482 °F)

Verrou à point unique sur les modèles dont la hauteur est inférieure à 24 po

Verrou à trois points sur les modèles dont la hauteur est égale ou supérieure à 24 po

Porte facilement amovible en desserrant les vis de réglage

Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs

Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option

Matériel extérieur fabriqué en acier inoxydable 316 anticorrosion

Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 4

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD362408E3PTS S4	56893	914mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD362408S3PTS S6	56943	914mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD363008E3PTS S4	56894	914mm	762mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD363008S3PTS S6	56944	914mm	762mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD363010E3PTS S4	56895	914mm	762mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD363010S3PTS S6	56945	914mm	762mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD363012E3PTS S4	56896	914mm	762mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD363012S3PTS S6	56946	914mm	762mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD363612E3PTS S4	56897	914mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD363612S3PTS S6	56947	914mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD423010E3PTS S4	56898	1067mm	762mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD423010S3PTS S6	56948	1067mm	762mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD423608E3PTS S4	56902	1067mm	914mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD423608S3PTS S6	56952	1067mm	914mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD423612E3PTS S4	56903	1067mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD423612S3PTS S6	56953	1067mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD483608E3PTS S4	56904	1219mm	914mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD483608S3PTS S6	56954	1219mm	914mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD483610E3PTS S4	56905	1219mm	914mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD483610S3PTS S6	56955	1219mm	914mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD483612E3PTS S4	56906	1219mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD483612S3PTS S6	56956	1219mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD483616E3PTS S4	56907	1219mm	914mm	406mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD483616S3PTS S6	56957	1219mm	914mm	406mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD603612E3PTS S4	56908	1524mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD603612S3PTS S6	56958	1524mm	914mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD603616E3PTS S4	56912	1524mm	914mm	406mm	Acier inoxydable 304	1.98mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD603616S3PTS S6	56962	1524mm	914mm	406mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD161206E1PTS S4	56857	406mm	305mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD161206S1PTS S6	56913	406mm	305mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD161208E1PTS S4	56867	406mm	305mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD161208S1PTS S6	56914	406mm	305mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD161606E1PTS S4	56868	406mm	406mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD161606S1PTS S6	56915	406mm	406mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD162006E1PTS S4	56871	406mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD162006S1PTS S6	56916	406mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD201606E1PTS S4	56872	508mm	406mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD201606S1PTS S6	56917	508mm	406mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD201608E1PTS S4	56873	508mm	406mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD201608S1PTS S6	56918	508mm	406mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD201610E1PTS S4	56874	508mm	406mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD201610S1PTS S6	56922	508mm	406mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD202006E1PTS S4	56875	508mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD202006S1PTS S6	56923	508mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD202008E1PTS S4	56876	508mm	508mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD202008S1PTS S6	56924	508mm	508mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD202408E1PTS S4	56877	508mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD202408S1PTS S6	56925	508mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD241608E3PTS S4	56878	610mm	406mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD241608S3PTS S6	56926	610mm	406mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242006E3PTS S4	56881	610mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD242006S3PTS S6	56927	610mm	508mm	152mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242008E3PTS S4	56882	610mm	508mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD242008S3PTS S6	56928	610mm	508mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242010E3PTS S4	56883	610mm	508mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD242010S3PTS S6	56932	610mm	508mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242408E3PTS S4	56884	610mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD242408S3PTS S6	56933	610mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242410E3PTS S4	56885	610mm	610mm	254mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD242410S3PTS S6	56934	610mm	610mm	254mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD242412E3PTS S4	56886	610mm	610mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD242412S3PTS S6	56935	610mm	610mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD302408E3PTS S4	56887	762mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD302408S3PTS S6	56936	762mm	610mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD302412E3PTS S4	56888	762mm	610mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD302412S3PTS S6	56937	762mm	610mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD303008E3PTS S4	56891	762mm	762mm	203mm	Acier inoxydable 304	1.98mm
XD303008S3PTS S6	56938	762mm	762mm	203mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm
XD303012E3PTS S4	56892	762mm	762mm	305mm	Acier inoxydable 304	1.98mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Épaisseur
XD303012S3PTS S6	56942	762mm	762mm	305mm	Acier inoxydable 316L	1.98mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Achetez les panneaux séparément. Des panneaux en acier inoxydable, en composite et en aluminium sont disponibles en option et pour presque toutes les dimensions.

Les numéros de catalogue XD161206E1PTSS4 et XD161208E1PTSS4 n'incluent pas de porte-documents.

* Les indices 12 et 13 s'appliquent uniquement si un joint en silicone est installé. Si le joint en silicone est remplacé par le joint EPDM, les indices de type 12 et 13 ne s'appliquent pas.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE