

Drive Pin Assembly Kit



Drive pin assemblies attach to the piston of the pin driver. The assemblies consist of grommet supports, grommets, drive pins and retaining rings. Each drive pin assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.

FONCTIONS

Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Poids unitaire
ML542	20 mm	#6	20M	37 mm	23mm	0.13 kg
ML543	16 mm	#5	15M	37 mm	37mm	0.18 kg
ML544	12 mm	#4	10M	37 mm	49mm	0.23 kg

Table 2/2


Référence catalogue	Couleur
ML542	Jaune
ML543	Orange

Référence catalogue	Couleur
ML544	Rouge

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE