

# T-Series Horizontal Transition Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

## FONCTIONS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## SPÉCIFICATIONS

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Finition:</b>                                       | Brut               |
| <b>Manchon:</b>                                        | Longueurs standard |
| <b>Matériau:</b>                                       | Acier              |
| <b>Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:</b> | Oui                |

Table 1/2

| Référence catalogue | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre 1 (Ø1) | Diamètre 2 (Ø2) | Longueur 1 (L1) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RBT1418101HA        | 57 mm, 43 mm                         | #18, #14                       | 55M, 45M                           | 86 mm           | 67 mm           | 165 mm          |
| RBT1114101HA        | 43 mm, 36 mm                         | #14, #11                       | 45M, 35M                           | 70 mm           | 52 mm           | 152 mm          |

Table 2/2

| Référence catalogue | Longueur 2 (L2) | Longueur 3 (L3) | Poids unitaire |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|


|              |       |      |         |
|--------------|-------|------|---------|
| RBT1418101HA | 76 mm | 26mm | 3.55 kg |
| RBT1114101HA | 76 mm | 26mm | 2.19 kg |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**