

GAGNEZ DU TEMPS.
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT.
ÉCONOMISEZ DE L'ESPACE.
SAUVEZ DES VIES.

PYROTENAX

CÂBLES CHAUFFANTS DE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE À ISOLANT MINÉRAL (MI)

AU-DELÀ DU ULC-S139/UL 2196

nVent PRÉSENTE UNE PRODUCTION DE PYRO POUR LA VIE
LE FILM UN CÂBLE RÉSISTANT AU FEU « MEILLEUR QUE DU BÉTON » SYSTÈME 1850
CONDUCTEURS EN CUIVRE SOLIDES ISOLATION CONTRE L'INCENDIE D'OXYDE DE MAGNÉSIE ET GAINÉ EN CUIVRE SANS SOUDURE
ESSAI DE CLASSIFICATION ULC-S139/UL 2196 ISOLATION 600V TAILLE DES CONDUCTEURS 16 AWG - 500 KCMIL EXPOSITION MAXIMALE 1010 °C (1850 °F)

2

ÉVALUÉ 2 HEURES AU FEU
CÂBLE RÉSISTANT AU FEU TESTÉ AUX
NORMES UL2196 / ULC S139 D'ESSAI AU FEU

PAS DE FUMÉE

go.nVent.com/NoSmoke

nVent
PYROTENAX