

RackPower PDU, RP1xxx, 120 VAC, 1-phase

Power Utilities

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

FONCTIONS

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 100 - 120 VAC, 1-phase L-N

Connecting cable 10", with NEMA L5 connector

Nema L5 outlets

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Couleur	Longueur	Tension CA	Fonction
RP1316	Bâti de prises	NEMA 5-20R	Noir	817 mm	120 V	Entrée surveillée
RP1327	Bâti de prises	NEMA 5-20R	Noir	1490 mm	120 V	Entrée surveillée

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Largeur
RP1316	53 mm	52 mm

Référence catalogue	Profondeur	Largeur
RP1327	53 mm	52 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE