

Collier poire 115 pour charge moyenne



Le collier poire à charge moyenne 115 est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Un écrou à sertir moleté permet de simplifier les ajustements verticaux et ses bords évasés (tailles de 1,27 cm à 10,16 cm) permettent d'éviter que les tuyaux n'entrent en contact avec des bords tranchants du support.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyauterie 1/2 à 4 po)

L'écrou à sertir retenu permet de s'assurer que le collier poire et l'écrou à sertir restent ensemble

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d'incendie

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C	Charge statique
1150050EG		21.3 mm	71.44 mm	28.57 mm	25.4 mm	1334N


Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C	Chargestatique
1150075EG		26.7 mm	76.2 mm	30.16 mm	23.81 mm	1334N
1150100EG		33.4 mm	82.55 mm	34.92 mm	23.81 mm	1334N
1150125EG		42.2 mm	90.49 mm	38.1 mm	23.81 mm	1334N
1150150EG		48.3 mm	96.84 mm	41.27 mm	23.81 mm	1334N
1150200EG		60.3 mm	107.95 mm	47.62 mm	23.81 mm	1334N
1150250EG	65	76 mm	150.8 mm	87.3 mm	50.8 mm	2340N
1150300EG	80	89 mm	166.3 mm	88.2 mm	49.7 mm	2340N
1150350EG		101.6 mm	179.39 mm	95.25 mm	49.21 mm	2602N
1150400EG	100	114 mm	192.5 mm	100.9 mm	48.9 mm	2890N
1150500EG	125	140 mm	232.7 mm	120 mm	57.1 mm	4450N
1150600EG	150	165 mm	286.6 mm	160.4 mm	84.1 mm	4450N
1150800EG	200	219 mm	327.1 mm	175.1 mm	73.4 mm	4450N

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
1150050EG	UL, cUL
1150075EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150100EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150125EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150150EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

Référence catalogue	Certifications
1150200EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150250EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150300EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150350EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150400EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150500EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150600EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
1150800EG	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

