

Panneau d'avancée du toit à faible inclinaison RIM-LPE



Les panneaux d'avancée du toit à faible inclinaison RIM-LPE de nVent RAYCHEM sont spécialement conçus pour l'intégration avec les systèmes de toit métalliques et pour les applications impliquant des avancées de toit de 3:12 ou moins, avec des câbles chauffants autorégulants intégrés dans une base spécialement conçue dirigeant la majeure partie de la chaleur vers la surface supérieure pour une efficacité maximale. Le câble de base et chauffant est recouvert d'un panneau de protection qui transfère la chaleur le long du bord continu du toit. Les panneaux de protection sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre au matériau du toit.

CARACTÉRISTIQUES

Prévient le barrage de glace et la formation de stalactites dans les avancées de toit à faible inclinaison, évite les dommages consécutifs au toit

Une solution esthétique, sans câbles visibles, avec différentes couleurs et finitions

Installation et utilisation faciles

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 79 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6248-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6248-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6248-AL-02-1	120 V	Blanc pierre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6248-AL-02-2	240 V	Blanc pierre
F6248-AL-03-1	120 V	Bone White
F6248-AL-03-2	240 V	Bone White
F6248-AL-04-1	120 V	Amande
F6248-AL-04-2	240 V	Amande
F6248-AL-05-1	120 V	Grès
F6248-AL-05-2	240 V	Grès
F6248-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6248-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6248-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6248-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6248-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6248-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6248-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6248-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6248-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6248-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6248-AL-11-1	120 V	Vert Hartford

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6248-AL-11-2	240 V	Vert Hartford
F6248-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6248-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6248-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6248-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6248-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6248-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6248-AL-15-1	120 V	Brandy Wine
F6248-AL-15-2	240 V	Brandy Wine
F6248-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6248-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6248-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6248-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6248-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6248-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6248-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6248-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6248-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6248-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre
F6248-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6248-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6248-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6248-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6248-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6248-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6248-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6248-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6248-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6248-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6248-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6248-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6248-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6248-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6248-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6248-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6248-AL-29-1	120 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6248-AL-29-2	240 V	Patine tropicale
F6248-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6248-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6248-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6248-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6248-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6248-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6248-CU-70-1	120 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT