

Panneau de fonte de la neige RIM-S



Les panneaux RIM-S nVent RAYCHEM sont généralement utilisés pour fondre la neige sur un toit plat ou debout. Les panneaux RIM-S intègrent 2 séries de câbles chauffants autorégulants haute puissance dans une base spécialement conçue. Les câbles chauffants de base et intégrés sont couverts par un panneau de protection qui transfère la chaleur vers une partie plus large du toit. L'une des applications pour les panneaux RIM-S consiste à les installer entre les joints debouts pour faire fondre la neige dans les sections entières du toit debout. Les panneaux RIM-S ont également été utilisés sur des toits à membrane plate pour fournir des chemins de fusion pour la neige vers les drains.

CARACTÉRISTIQUES

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 79 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6271-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6271-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6271-AL-02-1	120 V	Blanc pierre
F6271-AL-02-2	240 V	Blanc pierre
F6271-AL-03-1	120 V	Bone White

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6271-AL-03-2	240 V	Bone White
F6271-AL-04-1	120 V	Amande
F6271-AL-04-2	240 V	Amande
F6271-AL-05-1	120 V	Grès
F6271-AL-05-2	240 V	Grès
F6271-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6271-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6271-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6271-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6271-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6271-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6271-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6271-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6271-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6271-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6271-AL-11-1	120 V	Vert Hartford
F6271-AL-11-2	240 V	Vert Hartford
F6271-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6271-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6271-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6271-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6271-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6271-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6271-AL-15-1	120 V	Brandywine
F6271-AL-15-2	240 V	Brandywine
F6271-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6271-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6271-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6271-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6271-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6271-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6271-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6271-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6271-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre
F6271-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre
F6271-AL-21-1	120 V	Marron Mansard

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6271-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6271-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6271-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6271-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6271-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6271-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6271-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6271-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6271-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6271-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6271-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6271-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6271-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6271-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6271-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6271-AL-29-1	120 V	Patine tropicale
F6271-AL-29-2	240 V	Patine tropicale
F6271-AL-30-1	120 V	Bleu électrique

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6271-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6271-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6271-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6271-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6271-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6271-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6271-CU-70-2	240 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT