Sonde RTD de température ambiante RTD-200

La sonde nVent RAYCHEM RTD est un détecteur de température à résistance (RTD) de platine à trois fils, généralement utilisé avec des systèmes de contrôle et de surveillance si la détection de la température ambiante précise est requise.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation simple et rapide
- Se raccorde directement à la boîte de conduit : using the supplied 1/2"/12.7 mm conduit fitting or to an RTD junction box where RTD extension wire is used
- Sensor housing is 316 stainless steel
- Bouclier extérieur : armure flexible en acier inoxydable : ne convient pas aux applications souterraines
- Plage de mesures de température : –76 °F to 300 °F/–73 °C to 149 °C
- Fiabilité et longue durée de vie

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau du boîtier	Type de sonde	Température maxi de service	Longueur du câble
254741-000	RTD-200	Stainless Steel, 316	PT100	149 °C	1,8 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT