

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY



Le support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY offre une solution simple et évolutive pour le montage d'équipements électriques et mécaniques sur la toiture des bâtiments commerciaux. Ce système de support est conçu pour répartir uniformément le poids sur toute la base, garantissant ainsi une gestion optimale de la charge. En outre, la protection en mousse sur la face inférieure garantit une interface à faible abrasion qui protège les membranes de toiture, éliminant ainsi le besoin d'ajouter des feuilles intercalaires.

Fabriqués avec des matériaux de base traités avec un agent anti-UV et des profils de montage galvanisés à chaud, ces supports offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Le point de fixation du profil de montage standard est adapté à de nombreux composants, y compris les fixations de conduit, de tuyau et de profil de montage, ce qui permet une installation sûre et efficace.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Répartition des charges efficace sur les surfaces irrégulières

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps lors de l'installation et une augmentation de la productivité

Disponible en plusieurs tailles et capacités de charge pour des applications sur mesure

Léger et facile à transporter

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Finition: Galvanisé à chaud

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Température	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
PSF6C	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 to 65 °C	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm
PSF10C	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 to 65 °C	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm
PSF10A	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 - 65	254	317.5	143	203
PSF10D	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 to 65 °C	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm
PSF16C	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 to 65 °C	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm
PSF16A	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 - 65	406	483	143	203
PSF16D	Polyethylene, Polypropylene, Acier	-45 to 65 °C	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Surface	Poids unitaire	Charge statique	Certifications
PSF6C	26452mm ²	0.5 kg	1334N	
PSF10C	59355mm ²	1 kg	4450N	ITB
PSF10A	59355mm ²	1.13	4450N	
PSF10D	59355mm ²	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	91613mm ²	1.5 kg	6670N	ITB

Référence catalogue	Surface	Poids unitaire	Charge statique	Certifications
PSF16A	91613mm ²	1.8	6670N	
PSF16D	91613mm ²	2 kg	6670N	ITB

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge statique à 73,1 kPa (10,6 psi) de charge de toit. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

